



### Ayarlanabilir Motor Hızı

10 ila 60 devir arasında dijital olarak ayarlanabilen motor hızı

### ARM İşlemci

Ekran ve kontrol elektronik kartları ARM teknolojisiyle güçlendirilmiştir

### Güç Kaynağı (SMPS)

Cihazı 100-240 V arası voltaj değişimlerine karşı korur

### Arıza Tespit Sistemi

Tüm donanımları ekrandan kontrol edebilme imkanı



Sedimaks cihazı tahılın protein kalitesi ve süne tahribatı hakkında bilgi verir. Sedimentasyon analizinde un önce bromfenol çözeltisi ile ve daha sonra laktik asit çözeltisi ile beşer dakika cihazda karıştırılır. Karıştırma işlemi, tüplerin 30 derecelik açıyla 40 devir/dak hızında gerçekleşir. Analiz sonucu, beş dakika dinleme sonrası tüpteki çökme miktarı olarak belirlenir. Sedimaks tasarımı 2017 yılında Türk Patent Enstitüsü'nde tescil edilmiştir.

- Ani ve gecikmeli sedimentasyon testleri için uygun
- Yüksek çözünürlüklü renkli dokunmatik ekran
- Kullanıcı dostu arayüz yazılım
- Ekrandan ayarlanabilen karıştırma süresi (1-120 dak)
- Testin sonunda tabla konumu için yatay pozisyon sensörü
- Ekranda 5 adet dahili ayarlanabilir dijital zamanlayıcı
- Sesli ve görsel uyarı sinyalleri

### Standart Aksesuar

